E20573


Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/8m

Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon

Vaihtoehtoiset tuotteet: E20152

Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!



Sovellutus		
Toimintaperiaate		Kohteesta heijastava valokenno
Tunnistusalue		
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi		OIF
OIF		
Tuntoetäisyys kuituoptiikka	[mm]	15
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-40...290
Mekaaniset tiedot		
Tuntopään tyyppi		suora
Tuntopään kierre		M8
Kokonaispituus	[mm]	8000
Minimi taivutussäde	[mm]	30
Materiaalit		Adapteri: PA
Kuitumateriaali		lasi
Tuntopään materiaali		alumiini

E20573

Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi

FT-30-A-A-M8/8m

Kuitukaapelivaipan materiaali	alumiini
Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl