OJ5133

Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/SO

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives



1 Bouton-poussoir sans fonction

Caractéristiques du produit		
Type de lumière		lumière rouge
Boîtier		rectangulaire
Application		
Principe de fonctionnement		Barrage photoélectrique
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 19
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660
Sorties		
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui

OJ5133

Barrage photoélectrique émetteur

OJS-OOKG/SO

Zone de détection			
Emetteur / récepteur		émetteur	
Portée	[m]	< 10	
Diamètre max. du spot lumineux	[mm]	1000	
Dimensions du spot lumineux valables pour		pour la portée maximale	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-25...60	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 60947-5-2	
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	35 x 11 x 24	
Matières		boîtier: ABS; fenêtre LED: SEPS; bouton-poussoir: SEPS	
Matière lentille		verre	
Orientation de la lentille		détection latérale	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires			
Fourniture		vis de fixation: 2	
		rondelles-ressort: 2	
		Ecrous: 2	
Remarques			
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage		1 pièces	

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm²

Raccordement



Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun

BU = bleu