E20290


Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-E6/2M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου

Εναλλακτικοί κωδικοί: E20272

Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!



Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών		OIF
OIF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	32
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...290
Μηχανικά δεδομένα		
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		ίσιες
Διάμετρος κεφαλής ανίχνευσης	[mm]	6
Συνολικό μήκος	[mm]	2000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	30
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PA
Υλικό ίνας		Γυαλί

E20290

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-E6/2M

Υλικό κεφαλής ίνας	Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας	Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις	
Τμχ συσκευασίας	1 τμχ