
E20325

Φωτοκύτταρο διάχυσης με οπτική ίνα

FT-30-A-A-R6/3M

Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου



Εφαρμογή		
Αρχή λειτουργίας		Φωτοκύτταρο διάχυσης
Εύρος μέτρησης		
Εμβέλεια με τύπο ενισχυτή οπτικών ινών		OIF
OIF		
Εμβέλεια οπτικής ίνας	[mm]	27
Συνθήκες περιβάλλοντος		
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	[°C]	-40...290
Μηχανικά δεδομένα		
Έκδοση κεφαλής ανίχνευσης		Υπό γωνία
Συνολικό μήκος	[mm]	3000
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	[mm]	30
Υλικό κατασκευής		Προσαρμογέας: PA
Υλικό ίνας		Γυαλί
Υλικό κεφαλής ίνας		Αλουμίνιο
Υλικό περιβλήματος ίνας		Αλουμίνιο
Παρατηρήσεις		
Τμχ συσκευασίας		1 τμχ