E20093


漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/1,2M

停產產品 - 存檔登録

替代產品: E20351

請注意: 如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同 。



應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OKF; OUF
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...80
機械技術數據		
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	4
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	1200
最小的彎曲半徑	[mm]	20

E20093

漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/1,2M

材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數