
E20325

漫反射式光纖感測器

FT-30-A-A-R6/3M

停產產品 - 存檔登録



應用		
功能原理		漫反射感測器
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離		OIF
OIF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	27
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...290
機械技術數據		
感應頭版本		角型
總長度	[mm]	3000
最小的彎曲半徑	[mm]	30
材質		適配器: PA
光纖材質		玻璃
光纖頭材質		鋁
光纖套材質		鋁
注釋		
包裝單位		1 件數