
EVC001

帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002H04



應用		
特殊的性能		無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 250 AC / < 300 DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...90
注意環境溫度		cULus: ...75 °C
環境溫度變化	[°C]	-25...90
注意環境溫度（ 移動的 ）		cULus: ...75 °C
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	74.9
尺寸	[mm]	15.5 x 15.5 x 45
材質		外殼: TPU 橘黃色；密封圈: FKM
滾花螺母的材料		黃銅，鍍鎳的
牽引鏈適用性		是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

EVC001

帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002H04

注釋


包裝單位	1 件數

電氣連接


電纜: 2 m, PUR, 無滷素，黑色，Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 鎖定: 黃銅，鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



連接



芯線顏色：

BK = 黑色
BN = 棕色
BU = 藍色
WH = 白色


EVC001

帶插座連接電纜

ADOGH040MSS0002H04

圖表

降低額定值特徵



降額Imax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]