
E20341

Svjetlovodni senzor blokade

FE-30-A-A-R6/4m

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Primjena		
Načelo funkcije		Senzor blokade jednosmjernog svjetla
Domet nadzora		
Raspon s vrstom svjetlovodnog pojačivača		OIF
OIF		
Raspon vlaknene optike	[mm]	154
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...290
Mehanički podaci		
Verzija osjetilne glave		kutno
Ukupna duljina	[mm]	4000
Min. radijus savijanja	[mm]	30
Materijali		Adapter: PA
Materijal vlakna		Staklo
Materijal glave vlakna		Aluminij
Materijal omota vlakna		Aluminij
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.