
E10917

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040SCS0010I04

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	15 x 15 x 43
Anyagok		TPU
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E10917

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGH040SCS0010I04

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; sugárhálós; 4 x 0,34 mm²

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér