
E11486

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030MSS0002H03

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: EVC141
Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...85
Védettség		IP 68
Mechanikai adatok		
Méretek	[mm]	10 x 10 x 31
Anyagok		PUR
Test kiöntő anyaga		PUR
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

E11486

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030MSS0002H03


Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PUR; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...0,7 Nm



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék