E10357

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSN0002A04

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: ENC01A

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Applicazione		Zona Ex 1
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 15 DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado di protezione		IP 67
Parametri di sicurezza		
Max. capacità intrinseca	[nF]	0,196
Max. induttività intrinseca	[µH]	4
Dati meccanici		
Dimensioni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiali		TPU blu
Materiale corpo		TPU, blu
Materiale dado		ottone, nichelato
Osservazioni		
Osservazioni		Utilizzando connettori femmina in zone potenzialmente esplosive (ATEX) è necessario osservare i requisiti specifici per il cablaggio. I requisiti delle vigenti disposizioni per l'installazione devono essere assolutamente rispettare dall'operatore a sua responsabilità.
Quantità		1 pezzo

E10357

Cavo di collegamento con connettore femmina

ADOGH040MSN0002A04

Collegamento elettrico

Cavo: 2 m, PUR / PVC, blu, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: A; Corpo: TPU, blu; Fermo: ottone, nichelato; Coppia di serraggio: 0,5 Nm

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco