E20471

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-M8/7.5M

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: E20573

Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OIF
OIF		
Portata fibre ottiche	[mm]	2
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Filettatura della sonda		M8
Lunghezza totale	[mm]	7500
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Materiali		Adattatore: PA
Materiale fibra ottica		vetro

E20471

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-30-A-A-M8/7.5M

Materiale delle testine della fibra ottica	alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo