
E20484

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-V-E1/0,22m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a riflessione diretta
Campo di rilevamento		
Portata con amplificatore per fibre ottiche tipo		OKF; OUF
OKF		
Portata fibre ottiche	[mm]	8
OUF		
Portata fibre ottiche	[mm]	8
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	1
Lunghezza sonda	[mm]	5
Lunghezza totale	[mm]	220
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20
Materiali		Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica		vetro

E20484

Fibre ottiche fotocellula a riflessione diretta

FT-00-A-V-E1/0,22m

Materiale delle testine della fibra ottica	1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica	alluminio
Osservazioni	
Quantità	1 pezzo