E20127

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-V-E1



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Applicazione		Elevata resistenza alla temperatura; Versione robusta per l'utilizzo in ambienti industriali con condizioni critiche
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Copertura fibre ottiche	[mm]	460
OKF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	50
OOF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	160
OUF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	50
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Peso	[g]	69
Versione sonda		diritto
Diametro sonda	[mm]	1

E20127

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-00-A-V-E1

Lunghezza sonda	[mm]	5
Lunghezza totale	[mm]	600
Raggio di piegatura minimo	[mm]	20; (per installazione fissa)
Disposizione fibre		◉
Materiali		Adattatore: ABS
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		1.4305 (acciaio inox / AISI 303)
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio
Accessori		
Fornitura		E20103
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo