
E20330

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/2m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OIF
OIF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	240
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dati meccanici		
Versione sonda		ad angolo
Lunghezza totale	[mm]	2000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Materiali		Adattatore: PA
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		PVC

E20330

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-P-A-R6/2m

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo