
E20344

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R3/4m

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



Applicazione		
Principio di funzionamento		Fotocellula a barriera
Campo di rilevamento		
Copertura con amplificatore per fibre ottiche tipo		OIF
OIF		
Copertura fibre ottiche	[mm]	51
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Dati meccanici		
Versione sonda		ad angolo
Lunghezza totale	[mm]	4000
Raggio di piegatura minimo	[mm]	30
Materiali		Adattatore: PA
Materiale fibra ottica		vetro
Materiale delle testine della fibra ottica		alluminio
Materiale rivestimento della fibra ottica		alluminio

E20344

Fibre ottiche fotocellula a barriera

FE-30-A-A-R3/4m

Osservazioni	
Quantità	1 pezzo