E70156

Connettore da incasso

ADOGH040--S0,50



1 O-ring

Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	< 250 AC/DC
Condizioni ambientali		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado di protezione		IP 68
Dati meccanici		
Peso	[g]	28,7
Filettatura da incasso		PG 9
Materiali		zinco pressofuso nichelato
Materiale corpo		zinco pressofuso, nichelato
Osservazioni		
Quantità		1 pezzo

E70156

Connettore da incasso

ADOGH040--S0,50

Collegamento elettrico

Cavo: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²

Collegamento elettrico - Presa

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: zinco pressofuso, nichelato

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero
BN =	marrone
BU =	blu
WH =	bianco