IC3501

Sensore induttivo

ICE2040-FBOA/LS100AK



Caratteristiche del prodotto		
Funzione uscita		NO
Distanza di commutazione	[mm]	40
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	90 x 60 x 40
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	20...250 AC/DC
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		no
Uscite		
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	6
Max. caduta di tensione uscita di commutazione AC	[V]	6,5
Corrente di carico minima	[mA]	5
Max. corrente residua	[mA]	2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC)
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione AC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Temporanea capacità di corrente dell'uscita di commutazione	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Frequenza di commutazione AC	[Hz]	10

IC3501

Sensore induttivo

ICE2040-FBOA/LS100AK

Frequenza di commutazione DC	[Hz]	10	
Protezione da cortocircuito		no	
Resistente a sovraccarico		no	
Campo di rilevamento			
Distanza di commutazione	[mm]	40	
Distanza di commutazione impostabile		si	
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione	[mm]	40	
Distanza di commutazione reale Sr	[mm]	40 ± 10 %	
Distanza operativa	[mm]	0...32,4	
Precisione / Deriva			
Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2	
Isteresi	[% di Sr]	1...15	
Deriva del punto di commutazione	[% di Sr]	-10...10	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Grado di protezione		IP 65	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Classe B
Dati meccanici			
Peso	[g]	290,299	
Corpo		parallelepipedo	
Montaggio		montaggio non schermato	
Dimensioni	[mm]	90 x 60 x 40	
Materiali		PPE	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, rosso
Accessori			
Fornitura		cacciavite: 1	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

IC3501

Sensore induttivo

ICE2040-FBOA/LS100AK

Collegamento elettrico - connettore

Connettore: 1 x 1/2"; codifica: C

Collegamento