ID9213

Sensore induttivo

ID-2050-ARKG/6M/PVC

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



CE

Caratteristiche del prodotto		
Modello elettrico		PNP/NPN
Funzione uscita		NO
Distanza di commutazione	[mm]	50
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	120 x 80 x 30
Dati elettrici		
Tensione di esercizio	[V]	10...55 DC
Classe di isolamento		II
Protezione da inversione di polarità		si
Uscite		
Modello elettrico		PNP/NPN
Funzione uscita		NO
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	4,5
Corrente di carico minima	[mA]	5
Max. corrente residua	[mA]	0,6
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	100
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	8
Protezione da cortocircuito		si

ID9213

Sensore induttivo

ID-2050-ARKG/6M/PVC

Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		si	
Campo di rilevamento			
Distanza di commutazione	[mm]	50	
Distanza di commutazione impostabile		si	
Impostazione di fabbrica distanza di commutazione	[mm]	50	
Distanza di commutazione reale Sr	[mm]	50 ± 10 %	
Distanza operativa	[mm]	0...40,5	
Precisione / Deriva			
Fattore di correzione		acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2	
Isteresi	[% di Sr]	1...15	
Deriva del punto di commutazione	[% di Sr]	-10...10	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80	
Grado di protezione		IP 65	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Classe B
Dati meccanici			
Corpo		parallelepipedo	
Montaggio		montaggio non schermato	
Dimensioni	[mm]	120 x 80 x 30	
Materiali		PPE modificato	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		cacciavite: 1	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	

ID9213

Sensore induttivo

ID-2050-ARKG/6M/PVC

Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Collegamento



	Colori dei fili conduttori :
BK =	nero