AC1005

AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

廃止品 - 参考資料

代替品: AC1027
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。

クロネス(Krones)社のシステム用交換ユニットは直接同社からご購入ください。
尚、本ユニットとの直接互換性はありません。



1 シリアルインターフェース RS232C
2 プロフィバスDPインターフェース

アプリケーション		
アプリケーション		ミニコントローラ及びゲートウエイとして使用
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 22～30，(DC 24 ; PELV電源)
絶縁等級	[V]	500
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	80
消費電力	[VA]	10
電気的に分離		有
出力		
電気仕様		AS-i
インターフェース		
通信インターフェース		RS232
RS232		
RS-232		1
伝送レート		4800...62400 Baud
コネクタのタイプ		SUB-D

AC1005

AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイPLC

Contr 1MSTR 1RS232C 1DP

使用タイプ		プログラミング
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保存温度	[°C]	-20～70
最大相対湿度	[%]	95
保護構造		IP 20
AS-i仕様		
AS-iマスタプロファイル		M1
AS-i 認証		22501
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
材質		アルミニウム
ディスプレイ / パーツ		
表示	自己診断機能	2 x LED, 赤
		2 x LED, 緑
		2 x LED, 黄色
備考		
備考		クロネス(Krones)社のシステム用交換ユニットは直接同社からご購入ください。 尚、本ユニットとの直接互換性はありません。
備考		クロネス(Krones)社のシステム用交換ユニットは直接同社から ご購入ください。, 尚、本ユニットとの直接互換性はありません。
梱包数		1 個
電気接続		

ネジ端子: 5 x

接続