AC2723

バルブヘッド用**AS-i**モジュール

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

廃止品 - 参考資料

代替品: AC2731
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	250
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 2, デジタル出力: 2
入力		
デジタル入力		2
入力回路、デジタル入力回路		PNP
センサ電源		AS-i
電源	[V]	18～30
最大供給電流 (合計)	[mA]	100
入力電流 High	[mA]	6～10
入力電流 Low	[mA]	0～2
スイッチングレベル High	[V]	> 10
短絡保護		有
出力		
電気仕様		PNP
デジタル出力		2

AC2723

バルブヘッド用**AS-i**モジュール

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

出力開閉電流	[mA]	50	
短絡保護		有	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～85	
保護構造		IP 00	
試験 / 認証			
EMC		EN 50295	
AS-i仕様			
AS-i プロファイル		S-3.0	
I/O コンフィグレーション	[hex]	3	
ID コード	[hex]	0	
ディスプレイ / パーツ			
表示		動作	LED, 緑
		機能	LED, 黄色
備考			
備考		AS-iバルブモジュールはAS-iスレーブと2×デジタル入力・2×デジタル出力が含まれます。	
		PCBとその周辺機器はAS-iから電源供給を行います。	
		バルブヘッド専用モジュールです。	
		2台の高周波誘導式センサによる開閉位置検出や、シングルソレノイドまたはダブルソレノイドバルブを空圧動作に使用します。	
		プリント導体回路部はラッカーによる耐腐食処理を施しています。	
		ウオッチドグ機能によりバス通信障害時は確実に電磁弁を停止させます。	
梱包数		1 個	
電気接続			
ネジ端子:			
接続			



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	センサ電源 +24V
I-	センサ電源 0V
I1/I2	接点入力 センサ 1～2
O3/O4	スイッチング出力 アクチュエータ 1～2