AC2218

AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AO (C) C IP20

段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。

代替品: AC3218
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 アドレスソケット
2 コンビコンコネクタ ねじ端子式 別売り、オプション

アプリケーション		
アプリケーション		制御盤設置タイプ
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6，(cULusの「supply class 2」)
消費電流	[mA]	12～57，(補助電源供給)
消費電流 (AS-i 電源)	[mA]	57，(外部電源供給時: 25 mA)
逆接続保護		有
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.5，(外部電源供給時, 外部電源供給時: 100 mA)
追加電源	[V]	DC 24，(PELV電源)
追加電源		別売り、オプション
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		アナログ出力: 4
出力		
アナログ出力		4，(Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren oder 4-Draht-Aktuatoren mit separater 24 V-Versorgung)
電流出力	[mA]	0～20
最大負荷	[Ω]	600

AC2218

AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AO (C) C IP20

過負荷保護回路		有					
アナログ出力分解能		16 (1 bit = 1 µA)					
アクチュエータ出力電源		AS-i / AUX					
使用環境条件							
使用周囲温度	[°C]	0～70					
保存温度	[°C]	-20～85					
保護構造		IP 20					
試験 / 認証							
EMC		EN 50295					
MTTF	[年]	140					
AS-i仕様							
AS-i アドレス設定器		アドレスソケット					
AS-iマスタプロファイル		M3, M4					
AS-i プロファイル		S-7.3.6					
I/O コンフィグレーション	[hex]	7					
ID コード	[hex]	3.6					
パラメータビット		パラメータビット	型式				
		P0	未使用、不使用	/ 1	リザーブ	/ 0	リザーブ
		P1	未使用、不使用	/ 1	リザーブ	/ 0	リザーブ
		P2	ペリフェラルエラー表示	: 1	有効	/ 0	無効
		P3	未使用、不使用	/ 1	リザーブ	/ 0	リザーブ
機械的仕様							
重量	[g]	175					
取り付け方法		DINレール取付け					
材質		PA 6.6					
ディスプレイ / パーツ							
表示		動作	LED, 緑 電圧 AS-i / 24 V AUX				
		エラー	LED, 赤				
		機能	LED, 黄色 チャンネル 1...4				
備考							
梱包数		1 個					

AC2218

AS-i 制御盤用モジュール

SmartLine25 4AO (C) C IP20

電気接続

COMBICON:

接続



O+	アクチュエータ電源 +24V
C1～4	アナログ出力 電流
O-	アクチュエータ電源 0V
0V	アナログ出力 0V
A+	AS-i +
A-	AS-i -
E+	外部アクチュエータ電源 +24V
E-	外部アクチュエータ電源 0V