DN0301

遮断器 **UPS**用モジュール

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

廃止品 - 参考資料



1 LED エラー
2 押しボタン オン / オフ / リセット
3 信号用端子台
4 ステータス LED

電気的仕様		
定格電圧 (DC)	[V]	24
入力電源電圧範囲 (DC)	[V]	18～30
保護クラス		III
逆接続保護		–
最低出力電圧時の出力電流（最大）	[A]	2
最大出力電流数	[A]	4 x 2
入力電流（定格 DC 24V)	[A]	8
出力のスイッチングONに必要な入力電圧	[V]	21.4
閉回路電流	[mA]	43
損失電力（定格 DC 24V)	[W]	1.3
開回路操作時の電力損失	[W]	1
逆流防止	[V]	30

出力		
短絡保護		有
入力電圧保護レベルの起動	[V]	21.4
総出力電流	[A]	8
出力電流制限	[A]	10.7
入出力間の内部電圧降下	[mV]	83
出力毎の負荷容量	[mF]	94
負荷容量（トータル）	[mF]	124

DN0301

遮断器 **UPS**用モジュール

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

応答時間			
出力のスイッチングONディレイ	[ms]	270	
スイッチングOFF時間 (2x 定格電流)	[s]	1	
短絡時のスイッチオフ時間	[ms]	30	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～70	
保存温度	[°C]	-40～85	
最大相対湿度	[%]	95, (結露なきこと)	
保護構造		IP 20	
汚染度		2	
試験 / 認証			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 高周波放射	10 V/m 80...2700 MHz
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV
		EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性	10 V 0,15...80 MHz
振動耐性		IEC 60028-2-6	2 (x 9.81 m/s²) 17,8...500 Hz
衝撃耐性		IEC 60068-2-27	30 (x 9.81 m/s²) 6 ms / 20 (x 9.81 m/s²) 11 ms
機械的仕様			
重量	[g]	203.4	
外形寸法	[mm]	75 x 45 x 91	
材質		PC	
ディスプレイ / パーツ			
表示		出力過負荷	4 x LED, 赤
		電源	1 x LED, 緑
アクセサリ			
付属品		プラグ式ネジ端子台:, 信号ライン用	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			

, 信号ライン: 0.25～1.5 mm²

DN0301

遮断器 **UPS**用モジュール

PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x2A

, 電源ケーブル: 0.25～6 mm²

接続