E10855

コネクタ(ソケット)

ADOAH043MSS0005H04

廃止品 - 参考資料



アプリケーション			
特長			ハロゲンフリー
電気的仕様			
使用電源電圧範囲	[V]		DC 10～30
出力			
電気仕様			PNP
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]		-25～90
保護構造			IP 67
機械的仕様			
外形寸法	[mm]		27 x 15 x 39
材質			TPU 透明
外装材質			TPU, 透明
ロックリング材質			真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	2 x LED, 黄色
		動作	1 x LED, 緑
備考			
梱包数			1 個

E10855

コネクタ(ソケット)

ADOAH043MSS0005H04

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 4 x 0.25 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 透明, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ

接続



	芯線色：
BK =	黒
BN =	茶
BU =	青
WH =	白