E11510

ソケット 芯線接続可能

SDOAH042MSSFKPG



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー		有
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
最大負荷電流（合計）	[A]	4, (～40 °C)
出力		
電気仕様		PNP
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	28.6
外形寸法	[mm]	30 x 18 x 35
材質		PA
外装材質		PA
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
	動作	1 x LED, 緑
備考		
梱包数		1 個

E11510

ソケット 芯線接続可能

SDOAH042MSSFKPG

電気接続

ネジ端子: ～0.75 mm², ケーブル外被: Ø 4～6 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ

接続