E11016

コネクタ(ソケット)

ADOAK120MSS0014B12

廃止品 - 参考資料



電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～30
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
保護構造		IP 65
機械的仕様		
外形寸法	[mm]	51 x 26 x 58
材質		真鍮 ニッケルメッキ
外装材質		真鍮, ニッケルメッキ
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
備考		
梱包数		1 個

電気接続

ケーブル: 14 m, PUR, 黒, Ø 11 mm, 12 x 1.0 mm²

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x M23, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



E11016

コネクタ(ソケット)

ADOAK120MSS0014B12

接続