
E11227

コネクタ(ソケット)

ADOAO140MSS0010H10

廃止品 - 参考資料



CE

アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー		有
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC < 30
最大負荷電流 (合計)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～80
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	1107.5
外形寸法	[mm]	45 x 20 x 47
材質		PUR
外装材質		PUR
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性		有
耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 12.5 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	耐捻回性	± 180 °/m
備考		
梱包数		1 個

E11227

コネクタ(ソケット)


ADOAO140MSS0010H10

電気接続


ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 10 mm, 8 x 0.34 mm² + 2 x 0.75 mm²

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M16, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ



接続



U:	未使用
R:	未使用
G:	未使用
M:	未使用
	芯線色：
BN =	茶
BU =	青
GN =	緑
GY =	灰
PK =	桃
RD =	赤
WH =	白
YE =	黄色