E18071

組付け用プラグ

RSTGB040ALS00.3-04



アプリケーション		
特長		金メッキ接点
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 600
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-20～100
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	36.287
コネクタ、コネクタ径、ねじ径、取付ねじ		M20 x 1,5
材質		アルミニウム (アルマイト処理)
外装材質		アルミニウム, (アルマイト処理)
備考		
梱包数		1 個

E18071

組付け用プラグ

RSTGB040ALS00.3-04

電気接続

, 塩化ビニール (PVC), 4 x 1.5 mm² / AWG 16

電気接続 - プラグ

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: アルミニウム, (アルマイト処理), コンタクト: 金メッキ

接続



芯線色：

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
WH = 白