E20757

透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265



1　検出面

アプリケーション		
仕様		角形ファイバー（検出面）
検出原理		透過型
アプリケーション		小さい曲げ半径
監視範囲		
増幅器検出距離		OB50, OBF, OCF, OO50
OB50		
検出距離	[mm]	150
OBF		
検出距離	[mm]	300
OCF (High Power)		
検出距離	[mm]	2040
OO50		
検出距離	[mm]	700
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～70
機械的仕様		
重量	[g]	61
センサヘッド幅高さ	[mm]	5
センサヘッド幅	[mm]	20
検出ヘッド長さ	[mm]	20
プローブ長	[mm]	5 x 20 x 20
全長	[mm]	2000
最小曲げ半径	[mm]	9
ファイバーレイアウト		▮
ファイバー径	[mm]	16 x 0.25
ファイバ材質		PMMA
ファイバヘッド材質		アルミニウム
被覆材質		ポリエチレン

E20757

透過型ファイバセンサ

FE-11-EPA-Q-/F16X0,265

アクセサリ	
アクセサリ（別売り）	ファイバーカッター:, E20600
備考	
梱包数	1 個