E20386

拡散反射型ファイバセンサ

FT-18-A-A-R5

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
検出原理		拡散反射型光電センサ
監視範囲		
増幅器検出距離		OGF
OGF		
検出距離	[mm]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～290
機械的仕様		
重量	[g]	0.061
センサヘッド形状		L型
センサヘッド径	[mm]	5
検出ヘッド長さ	[mm]	10
全長	[mm]	600
最小曲げ半径	[mm]	20,（固定取付けの場合）
ファイバーレイアウト		◐
材質		アダプタ: PPE
ファイバ材質		ガラス

E20386

拡散反射型ファイバセンサ

FT-18-A-A-R5

ファイバヘッド材質	アルミニウム
被覆材質	塩化ビニール (PVC)
アクセサリ	
付属品	取付けクランプ, E10221
備考	
梱包数	1 個