E40129

低流量用プロセスアダプタ

FLOW ADAPT SI



アプリケーション		
仕様		流量センサ用
アプリケーション		工業用アプリケーション
取付		G1/8A オスネジ取付け 取付け方向任意
媒体		液体及び気体
媒体温度	[°C]	0～80,（最大許容温度変化率: 1 K/min)
最大許容圧力	[MPa]	30
測定範囲 / 設定範囲		
流速設定範囲	[ml/min]	2～100
試験 / 認証		
圧力機器指令		PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意		アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様		
重量	[g]	156.5
外形寸法	[mm]	M12 x 1
ねじ規格		M12 x 1
材質		ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続		M12 x 1
プロセス接続		G 1/8
アクセサリ		
付属品		パッキン: 1, U-seal
アクセサリ（別売り）		アダプタ: ≤ 30 bar, E40101
		アダプタ: ≤ 300 bar, E40236
備考		
備考		相対測定専用
梱包数		1 個