E40251

調整弁

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

廃止品 - 参考資料



アプリケーション		
最大許容圧力	[MPa]	1
機械的仕様		
重量	[g]	367.5
材質		真鍮 ニッケルメッキ, EPDM
センサ接続		G 3/4
プロセス接続		G 3/4
備考		
梱包数		1 個

E40251

調整弁

ADJUSTMENT VALVE G3/4"

特性図等

圧力損失



①	1/4	1/2	1	1 1/2	2	3	k_{vs}
k_v	0,14	0,25	0,52	0,97	1,36	2,08	2,97

dP 圧力損失

Q 流量

1: 開口角度「閉」位置から反時計回りの開閉回転数

kv = 流量係数

kvs = 最大開口時kv