E70170

ソケット 芯線接続可能

SDOGB030ZDSFKPG



電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC < 300
最大負荷電流（合計）	[A]	12
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～85
保護構造		IP 67
機械的仕様		
重量	[g]	54.2
外形寸法	[mm]	27 x 27 x 83
外装材質		PBT
ロックリング材質		亜鉛ダイキャスト
備考		
梱包数		1 個

E70170

ソケット 芯線接続可能

SDOGB030ZDSFKPG

電気接続

端子: ～1.5 mm², ケーブル外被: Ø 8～10 mm

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, 締結部: 亜鉛ダイキャスト

接続