E80414

ICタグ

ID-TAG/51x48x12,6/04



アプリケーション		
アプリケーション		RFIDを使った金属製タンクのコード化
電気的仕様		
動作周波数	[MHz]	860～930
メモリ容量	[bit]	512
メモリータイプ		EEPROM
チップタイプ		Impinj Monza 4QT
タグID (TID)	[Byte]	8
EPC（電気製品コード）		128 bit
RFID規格		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
読取サイクル		無制限
書込サイクル		100000
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-40～85
保存温度	[°C]	-40～85
保護構造		IP 68
機械的仕様		
重量	[g]	126.3
外形寸法	[mm]	48 x 51 x 12.6
材質		外装: ポリカーボネート–ABS
備考		
梱包数		5 個

E80414

ICタグ

ID-TAG/51x48x12,6/04

その他のデータ

読取距離(m)

DTE80x	1.2
DTE90x	-
ANT860 / ANT960	3
ANT820 / ANT920	1