EVC536

コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSS0005C05



アプリケーション		
特長		シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
シリコンフリー		有
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 30 / DC < 36
保護クラス		III
最大負荷電流(合計)	[A]	4
合計定格電流 (UL)	[A]	3
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～90
使用周囲温度に関する注意		cULus: ...75 °C
使用周囲温度(可動部)	[°C]	-25～90
使用周囲温度について(可動部)		cULus: ...75 °C
保護構造		IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様		
重量	[g]	208.1
外装材質		TPU
ロックリング材質		真鍮, ニッケルメッキ
シーリング材		FKM
耐摺動屈曲性		有

EVC536

コネクタ(ソケット)

ADOAH050MSS0005C05

耐摺動屈曲性	曲げ半径	最小 10 x ケーブル直径
	移動速度	最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
	曲げサイクル	≥ 2 Mio.
	耐捻回性	± 180 °/m

備考

梱包数	1 個

電気接続

ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, シールド, 5 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

電気接続 - ソケット

コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6～1.5 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続



接続



芯線色：

BK = 黒
BN = 茶
BU = 青
GY = 灰
WH = 白