
KI5203

静電容量式近接センサ

KI-3015-BNKG/NI

廃止品 - 参考資料

代替品: KI5019 または KI5015
仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



製品特性		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルクローズ
定格検出距離	[mm]	3～15
外装		ねじ切り形
外形寸法	[mm]	M30 x 1.5 / L = 81
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 10～36
消費電流	[mA]	13，(24 V)
保護クラス		II
逆接続保護		有
出力		
電気仕様		NPN
出力機能		ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	2.5
出力開閉電流 (DC)	[mA]	250
応答周波数 (DC)	[Hz]	40
短絡保護		有
短絡保護機能タイプ		パルス
過負荷保護回路		有
監視範囲		
定格検出距離	[mm]	3～15
感度調整		有
工場出荷設定	[mm]	15
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	-25～70

KI5203


静電容量式近接センサ

KI-3015-BNKG/NI

保護構造	IP 65	
ノイズ耐性型	有, (高周波ノイズ耐性型)	
試験 / 認証		
EMC	EN 60947-5-2	
機械的仕様		
外装	ねじ切り形	
取付け	埋込み不可	
外形寸法 [mm]	M30 x 1.5 / L = 81	
ねじ規格	M30 x 1.5	
材質	PBT	
ディスプレイ / パーツ		
表示	スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ		
付属品	ロックナット: 2	
	調整ドライバー: 1	
備考		
梱包数	1 個	
電気接続		

ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm²

接続



芯線色:

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒