OG0022

ミラー反射型光電センサ

OGR-DBOA/S

廃止品 - 参考資料



製品特性		
光源		赤外線
外装		ねじ切り形
アプリケーション		
検出原理		ミラー反射型光電センサ
電気的仕様		
周波数 (AC)	[Hz]	47～63
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 20～90
保護クラス		II
光源		赤外線
波長	[nm]	880
出力		
出力機能		遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大)	[V]	9.5
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大)	[V]	9.5
最小負荷電流	[mA]	10
漏れ電流	[mA]	5
出力開閉電流 (AC)	[mA]	250
出力開閉電流 (DC)	[mA]	50
出力開閉電流 (ピーク)	[mA]	900，(10 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC)	[Hz]	25
応答周波数 (DC)	[Hz]	70
短絡保護		–
過負荷保護回路		–

OG0022

ミラー反射型光電センサ

OGR-DBOA/S

監視範囲			
検出距離	[m]	< 2.5, (反射ミラー Ø 80 E20005)	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	-25～80	
保護構造		IP 67	
機械的仕様			
外装		ねじ切り形	
外形寸法	[mm]	M18 x 1	
ねじ規格		M18 x 1	
材質		真鍮 ニッケルメッキ	
レンズ材質		ガラス	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	1 x LED, 黄色
アクセサリ			
付属品		ロックナット: 2	
備考			
梱包数		1 個	
電気接続			
ケーブル: 2 m, PVC, 2 x 0.5 mm²			
接続			



芯線色：

BN = 茶

BU = 青