
SM0100

流量センサ用増幅器

VS0200/ 90-265VAC/DC

廃止品 - 参考資料



1　DINレール取付け

CE

アプリケーション		
アプリケーション		流量監視
電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	AC/DC 90～265
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1
出力		
電気仕様		リレー
リレー出力開閉電流		4 A, AC 250 V
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)
ソフトウエア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
媒体選択　液体/気体		スライドスイッチ切替
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装
ディスプレイ / パーツ		
表示	機能	11 x LED

SM0100

流量センサ用増幅器

VS0200/ 90-265VAC/DC


備考

梱包数	1 個

電気接続

端子: 16 x ～2.5 mm²

接続



1: Relais 流量監視

芯線色：

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰