SY0100

流量センサ用増幅器

VS0200/110VAC

廃止品 - 参考資料

代替品: SN0150

仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。



1 DINレール取付け

アプリケーション		
アプリケーション		流量監視
電気的仕様		
入力電源電圧範囲	[%]	-10～10
使用電源電圧範囲	[V]	AC < 110
起動遅延時間	[s]	30
チャンネル数		1
出力		
電気仕様		リレー
スイッチング機能: 流量監視		リレー出力 (流れ有時ON)
ソフトウエア / プログラミング		
スイッチポイントの設定		ポテンショメータ
媒体選択　液体/気体		スライドスイッチ切替
使用環境条件		
使用周囲温度	[°C]	0～60
保護構造		IP 40
保護構造 端子		IP 20
機械的仕様		
外装		DINレール固定式
外形寸法	[mm]	75 x 55 x 110
材質		樹脂外装

SY0100

流量センサ用増幅器

VS0200/110VAC

ディスプレイ / パーツ

表示	機能	11 x LED

備考

梱包数	1 個

電気接続

端子: 16 x ～2.5 mm²

接続



1: Relais 流量監視

芯線色：

BN = 茶
BU = 青
BK = 黒
WH = 白
GY = 灰