ZB0030

AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 0,63A 0,18KW



電気的仕様		
使用電源電圧範囲	[V]	DC 26.5～31.6
消費電流	[mA]	< 250
最大負荷電流（合計）	[A]	0.3
ウオッチドッグ(内部電圧監視)機能		有
入力 / 出力		
入力数 / 出力数		デジタル入力: 4, デジタル出力: 4
入力		
デジタル入力		4

ZB0030

AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 0,63A 0,18KW

入力回路、デジタル入力回路		PNP	
センサ電源		AS-i	
電源	[V]	20～30	
最大供給電流（合計）	[mA]	140	
入力電流 High	[mA]	6～10	
入力電流 Low	[mA]	0～2	
スイッチングレベル High	[V]	> 10	
短絡保護		有	
出力			
電気仕様		AS-i	
デジタル出力		4	
電圧範囲 (DC)	[V]	18～30，(PELV電源)	
電圧範囲 (AC)	[V]	110～400	
出力開閉電流	[mA]	150，(外部出力: 短絡保護, 可変接触器: 短絡保護無し)	
AS-i 回路との絶縁		有	
使用環境条件			
使用周囲温度	[°C]	0～60	
保護構造		IP 54	
試験 / 認証			
EMC		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
AS-i仕様			
AS-i バージョン		2.0	
拡張アドレス設定モード		–	
AS-i プロファイル		S-7.0	
I/O コンフィグレーション	[hex]	7	
ID コード	[hex]	0	
機械的仕様			
重量	[g]	555	
取り付け方法		背面取付け	
外形寸法	[mm]	180 x 182 x 90	
材質		PC グラスファイバー強化, 難燃材, 紫外線保護	
ディスプレイ / パーツ			
表示		スイッチング状態	LED, 黄色
		動作	LED, 緑
		エラー	LED, 赤
備考			
備考		PowerSwitchモータスタータは2つの出力を使用して可変接触器を起動します(モータ 右/左/OFF)。	
		それ以外に2つの出力を任意で接続することが可能です。	
		入力データビットから"motor protection activated(モータ保護起動)"、"hand-held operating panel connected(操作パネルに接続)"のメッセージが表示されます。	
		2点の外部入力によるセンサ接続が可能です。	
梱包数		1 個	

ZB0030

AS-i三相モータスタータ

PowerSwitch 0,63A 0,18KW

電気接続

	400V接続/モータソケット
L1	接続番号 1
L2	接続番号 2
L3	接続番号 3
PE	PE専用
	電源コネクタ
1	AS-i +
2	24V DC -
3	AS-i -
4	24V DC +
	出力用ソケット 2 x M12
1	I+
2/4	入力 ブリッジ
3	I-
	出力用ソケット 2 x M12
1	n.c.
2	n.c.
3	24V DC -
4	スイッチング出力 24V DC +