
DD0088

속도 모니터링용 평가 유닛

D100/230VAC/EXT.POT.

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징
어플리케이션		
어플리케이션		과속 및 속도미달에 관한 펄스 시퀀스의 범용적인 평가; 회전속도 모니터링
전기적 데이터		
정격전압 AC	[V]	< 230
정격전압 DC	[V]	24
정격전압 허용오차	[%]	10
정격전압 허용오차 2	[%]	10
정격 주파수 AC	[Hz]	50...60
센서용 보조 에너지 DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
입력 / 출력		
입력부 및 출력부 수효		릴레이 출력 수: 1
출력		
릴레이 출력 수		1
접촉 부하		8 A / 1250 VA / 250 V AC
측정 범위 / 설정 범위		
설정범위	[Imp/min]	5...5000
정확성 / 편차		
히스테리시스	[Sr 의 %]	5...100
재연성	[Sr 의 %]	< 5
반응시간		
가동지연 시간	[s]	0,5...15
스프트웨어 / 프로그래밍		
접점의 조정		전위차계를 가지고 특정 영역내에서의 미세조정

DD0088

속도 모니터링용 평가 유닛

D100/230VAC/EXT.POT.

작동 조건			
주변온도	[°C]	-20...70	
보호등급		IP 40	
터미널 보호등급		IP 20	
기계적 데이터			
하우징		DIN 레일 모니터링을 위한 하우징	
재질		플라스틱	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	LED, 적색
비고			
비고		*) 특수 디자인	
전기적 연결			
연결부			