
E20218

투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-R3/2M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
범위		
광화이버 앰프 타입을 보유한 레인지		OIF
OIF		
광화이버 레인지	[mm]	80
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...80
기계적 데이터		
감지부 버전		ㄱ자형
총길이	[mm]	2000
최소 탄성반경	[mm]	30
재질		어댑터: PA
화이버 재질		유리
화이버 헤드 재질		알루미늄
화이버 피복 재질		PVC
액세서리		
구성 부품		E20104

E20218

투과형 센서를 통한 광화이버

FE-30-P-A-R3/2M

비고	
포장당	1 갯수