
E37663

온도 센서용 보호관

THERMOWELL, D6/ 6mm/L=350



어플리케이션		
디자인		온도센서용 EL = 350 mm
정격압력	[bar]	100
정격압력에 주의		< 250 °C
기계적 데이터		
무게	[g]	153,85
재질		스텐레스 (1.4571/316Ti)
센서 접속		Ø 6 mm
프로세스 커넥션		G 1/2
설치 길이 EL	[mm]	333
보어 길이 BL	[mm]	345
비고		
포장당		1 갯수