ENC11A

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSN0005H05/1G/1D



어플리케이션		
특수성(시스템)		실리콘 함유되지 않음; 할로겐 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점
실리콘을 사용하지 않음		yes
페인트 용인		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	< 30 DC
보호 클래스		II
최대 입력 전원	[mW]	그룹 II: 1000; 그룹 III: 1000
최대 전류 부하 합계	[A]	1
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...85
주변온도에 대한 참고사항		폭파 위험영역 어플리케이션: 유닛에 표시된 주변환경 온도
보호등급		IP 67; (폭발 위험영역 외부에서 사용되는 경우: IP 68 / IP 69K)
테스트 / 인증서		
인증서		BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX 마킹		II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...75°C
		II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...75°C
		II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...85°C
		II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...85°C
		II 1D Ex ia IIIB T200 85°C Da Ta: -25...75°C
		II 1D Ex ia IIIB T200 95°C Da Ta: -25...85°C
		II 1D Ex ia IIIC T200 70°C Da Ta: -20...60°C

ENC11A

소켓을 보유한 접속 케이블

ADOAH050MSN0005H05/1G/1D

안전 매개변수		
최대 내부 정전용량	[nF]	0,5
최대 내부 유도용량	[µH]	10

기계적 데이터		
무게	[g]	208,7
크기	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
재질		하우징: TPU 주황색; 씰링: 플루오르 탄성고무 (FKM)
너트 재질		황동, 니켈도금함

비고		
비고		위험영역용으로 안전한 작동을 위한 특수 조건이 적용됩니다. 사용 설명서 (폭발 위험영역 보호 관련 부분)에서 해당주의 사항을 준수하십시오.
포장당		1 갯수

전기적 연결

케이블: 5 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음, 청색, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M12, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 황동, 니켈도금함; 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부



코어 색상 :

BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색
GY = 회색
WH = 흰색