
II5845

유도형 근접센서

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



CE

제품 특성		
전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	12
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5
어플리케이션		
특수성(시스템)		증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움; 비접착을 위해 덧입힘
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
출력		
전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	5
최소부하전류	[mA]	5
최대 누수 전류	[mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		아니오

II5845

유도형 근접센서

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격	[mm]	12	
작업거리	[mm]	0...9,7	
증가된 감지 영역		yes	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	M30 x 1,5	
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질		감지면: PBT 비접착을 위해 덧입힘; 황동 비접착을 위해 덧입힘; 엔드캡 (end cap): PC	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 적색
		설정 도움	1 x LED, 녹색
시각적인 셋팅 도움		yes	
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결 - 플러그			

케이블: 0,5 m, PVC; 빛광선이 비춤; 2 x 0,5 mm²

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



II5845

유도형 근접센서

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

연결부

