
IW5023

유도형 근접센서

IW-3008-APOG/ 6m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



CE

제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	8
하우징		정사각형
크기	[mm]	60 x 36 x 10
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	120
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	8

IW5023


유도형 근접센서

IW-3008-APOG/ 6m

실제 감지범위 Sr	[mm]	8 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...6,5	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	60 x 36 x 10	
재질		PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

연결부



코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색