OF5068

투과형 센서 투광기

OFS-OOKG/4M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
빛의 형태		적외선
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
어플리케이션		
동작원리		투과형 센서
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	< 20
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
빛의 형태		적외선
웨이브 길이	[nm]	880
출력		
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
투광기 / 수광기		투광기
감지범위	[m]	< 4
최대 라이트 스폿 직경	[mm]	700
라이트 스폿 직경 관함		최대 레인지
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...60
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M12 x 1 / L = 60
스레드 지정		M12 x 1
재질		황동 니켈도금함
렌즈 재질		PMMA

OF5068

투과형 센서 투광기

OFS-OOKG/4M

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	작동	1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결		

케이블: 4 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

연결부



	코어 색상 :
BN =	갈색
BU =	청색