DX2011

Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX360

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: DX2041

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !



CE

Application		
Application		affichage de signaux analogiques standards; par ex. de capteurs de pression, de température ou de débit
Données électriques		
Fréquence AC	[Hz]	50...60
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	33...58
Tension d'alimentation	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
Consommation	[mA]	110 (18 V); 90 (24 V); 80 (30 V)
Energie auxiliaire pour capteurs DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA; Résistant aux courts-circuits)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des entrées analogiques: 2
Entrées		
Nombre des entrées analogiques		2
Sorties		
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20
Sortie analogique (tension)	[V]	0...10

DX2011

Afficheur multifonctions pour la surveillance de signaux analogiques standards

DISPLAY/AX360

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	0...45
Température de stockage	[°C]	-25...70
Indice de protection		IP 65; (face frontale)
Protection bornes		IP 20

Tests / homologations		
CEM	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Données mécaniques		
Poids	[g]	552
Matières		Noryl UL94-V-0

Afficheurs / éléments de service		
Indication		Affichage LED à 7 segments, orange 6 digits 15 mm

Raccordement électrique

bornes à vis, DC: 10 x ...1,5 mm²

bornes à vis, AC: 4 x ...2,5 mm²

Raccordement