SF5350

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFD10ADB /6M



1 taraudage M18 x 1;5

Caractéristiques du produit		
Longueur de la sonde L	[mm]	45
Raccord process		M18 x 1,5 taraudage
Application		
Application		haute plage de température
Fluides		Liquides; Milieu gazeux
Température du fluide	[°C]	-25...80
Tenue en pression	[bar]	300
Données électriques		
Raccordement au boîtier de contrôle		VS3000
Etendue de mesure / plage de réglage		
Longueur de la sonde L	[mm]	45
Liquides		
Plage de réglage	[cm/s]	3...300
Meilleure sensibilité	[cm/s]	3...60
Milieu gazeux		
Plage de réglage	[cm/s]	200...3000
Meilleure sensibilité	[cm/s]	200...800
Exactitude / déviations		
Gradient de température	[K/min]	300
Temps de réponse		
Temps de réponse	[s]	1...10
Conditions d'utilisation		
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
Tenue aux chocs	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Tenue aux vibrations	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
MTTF	[Années]	8213

SF5350

Capteur de débit pour raccordement à un boîtier de contrôle

SFD10ADB /6M

Données mécaniques		
Poids	[g]	413,5
Boîtier		Forme conçue pour adaptateur
Dimensions	[mm]	M18 x 1,5
Désignation du filetage		M18 x 1,5
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Matières en contact avec le fluide		inox (1.4404 / 316L); Joint torique: FKM 80 Shore A
Raccord process		M18 x 1,5 taraudage

Remarques	
Unité d'emballage	1 pièces

Raccordement électrique

Câble: 6 m, PUR; Longueur de câble max.: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Raccordement



	Couleurs des fils conducteurs :
BN =	brun
BU =	bleu
BK =	noir
WH =	blanc
GY =	gris