UIT507

Détecteur à ultrasons

UIA08000E1KG/IO-Link/US



1 bouton apprentissage

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Portée	[mm]	600...8000; (cible: 1000 x 1000 mm)
Interface de communication		IO-Link
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 118,8
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 30
Classe de protection		III
Protection inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité	[s]	< 0,3
Fréquence transducteur	[kHz]	40
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties		Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties		
Nombre total de sorties		2
Sortie signal		signal de commutation; signal analogique; IO-Link
Technologie		PNP
Nombre des sorties TOR		1
Fonction de sortie		normalement ouvert / fermé; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	100

UIT507

Détecteur à ultrasons

UIA08000E1KG/IO-Link/US

Fréquence de commutation DC	[Hz]	1
Nombre des sorties analogiques		1
Sortie analogique (courant)	[mA]	4...20
Charge maxi	[Ω]	500
Protection courts-circuits		oui
Protection surcharges		oui
Zone de détection		
Portée	[mm]	600...8000; (cible: 1000 x 1000 mm)
Zone aveugle	[mm]	600
Angle d'ouverture cylindrique	[°]	10; (±2)
Déviation max. de l'angle 90° détecteur / objet	[°]	± 4
Exactitude / déviations		
Compensation de température		oui
Hystérésis	[%]	< 3
Dérive du point de commutation	[%]	-5...5
Erreur de linéarité sortie analogique	[%]	<3
Répétabilité		1 %
Résolution	[mm]	3
Remarques sur la précision / déviation		Les valeurs indiquées sont atteintes après un temps de préchauffage de min. 20 minutes
Temps de réponse		
Temps de réponse	[ms]	< 700; (sortie analogique)
Logiciel / programmation		
Possibilités de paramétrage		hystérésis / fenêtre; deuxième point de commutation; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; opérations de démarrage; Fonction Teach; éclairement / obscurcissement
Interfaces		
Interface de communication		IO-Link
Type de transmission		COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link		1.1
Standard SDCI		IEC 61131-9
Profils		Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Mode SIO		oui
Type de port maître requis		A
Temps de cycle de process min.	[ms]	3,2
Données process IO-Link (cyclique)		**Fonction** / **longueur en bits** valeur process / 16 état d'appareil / 4 informations de commutation binaires / 2
Fonctions IO-Link (acyclique)		étiquette électronique spécifique application; compteur horaire

UIT507

Détecteur à ultrasons

UIA08000E1KG/IO-Link/US

DeviceID supportés		**Mode de fonctionnement**	**DeviceID**
		default	1100
Remarque		Pour d'autres informations voir le fichier pdf IODD sous "Téléchargements"	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-20...70	
Température de stockage	[°C]	-30...80	
Indice de protection		IP 67	
Tests / homologations			
CEM		EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
		EN 61000-4-3 rayonnement HF	3 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 parasites HF conduits par le câble	3 V
		EN 55011	classe A
Tenue aux vibrations		EN 60068-2-6 Fc	(10-55) Hz amplitude 1mm, durée du cycle de fréquence 5 mn, durée de présence par axe à une fréquence de résonance ou à 55 Hz: 30 mn
Tenue aux chocs		EN 60068-2-27 Ea	30 g 11 ms demi-sinusoïdal ; 3 chocs dans chaque direction des 3 axes des coordonnées
MTTF	[Années]	107	
Homologation UL		Ta	-20...70 °C
		alimentation en tension	Class 2
		Numéro de fichier UL	E174191
Données mécaniques			
Poids	[g]	571,3	
Boîtier		boîtier fileté	
Dimensions	[mm]	M30 x 1,5 / L = 118,8	
Désignation du filetage		M30 x 1,5	
Matières		inox (1.4404 / 316L); PA; vitrocéramique époxyde	
Couple de serrage	[Nm]	100	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		état de commutation	2 x LED, jaune
		écho	1 x LED, vert
Fonction Teach		oui	
Accessoires			
Fourniture		écrous de fixation: 2, inox	
Remarques			
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus	
Unité d'emballage		1 pièces	

UIT507

Détecteur à ultrasons

UIA08000E1KG/IO-Link/US

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M12; codage: A

Raccordement



4 IO-Link

Diagrammes et courbes



1 Distance

2 Lobe ultrasonore standard

3 Lobe ultrasonore moyen

4 Lobe ultrasonore étroit